

# FICHE TECHNIQUE

## *Rallonge mâle - femelle*



### Caractéristiques

- ▶ Acier traitement bichromaté
- ▶ Pas de 7x150 et 8x125

### Mode de pose

- ▶ Pour déporter le collier, visser la rallonge sur le collier et la patte à vis.

#### pas de 7 x 150


Désignation	Référence	Boîte de	Condt
Rallonge M.F. - longueur 10	A503510	100	1000
Rallonge M.F. - longueur 15	A503515	100	1000
Rallonge M.F. - longueur 20	A503520	100	1000
Rallonge M.F. - longueur 25	A503525	100	1000
Rallonge M.F. - longueur 30	A503530	100	1000
Rallonge M.F. - longueur 35	A503535	100	1000
Rallonge M.F. - longueur 40	A503540	100	1000
Rallonge M.F. - longueur 50	A503545	50	500
Rallonge M.F. - longueur 60	A503550	50	500
Rallonge M.F. - longueur 80	A503555	50	500

Désignation	Référence	Sachet de
Rallonge M.F. - longueur 20	A509908	10
Rallonge M.F. - longueur 30	A509911	10
Rallonge M.F. - longueur 40	A509914	10

#### pas de 8 x 125

Désignation	Référence	Boîte de	Condt
Rallonge M.F. - longueur 20	A503620	100	1000
Rallonge M.F. - longueur 30	A503630	50	500
Rallonge M.F. - longueur 40	A503640	50	500

### Schéma technique



#### pas de 7 x 150

Désignation	Référence	A	B	C	D	E
Rallonge M.F. - longueur 10	A503510	5	10	15	8	5
Rallonge M.F. - longueur 15	A503515	5	15	20	8	5
Rallonge M.F. - longueur 20	A503520	5	20	25	8	5
Rallonge M.F. - longueur 25	A503525	5	25	30	8	5
Rallonge M.F. - longueur 30	A503530	5	30	35	8	5
Rallonge M.F. - longueur 35	A503535	5	35	40	8	5
Rallonge M.F. - longueur 40	A503540	5	40	45	8	5
Rallonge M.F. - longueur 50	A503545	5	50	55	8	5
Rallonge M.F. - longueur 60	A503550	5	60	65	8	5
Rallonge M.F. - longueur 80	A503555	5	80	85	8	5

#### pas de 8 x 125

Désignation	Référence	A	B	C	D	E
Rallonge M.F. - longueur 20	A503620	5	20	25	10	7
Rallonge M.F. - longueur 30	A503630	5	30	35	10	7
Rallonge M.F. - longueur 40	A503640	5	40	45	10	7