



FICHE TECHNIQUE

# TCAP

TRAPPE SPECIALE  
POLYSTYRENE EXTRUDE, EXPANSE  
ET PLAQUES DE PLATRE


RÉFÉRENCES	DIMENSIONS L x H en cm	PASSAGES UTILES	DIMENSIONS en cm des carreaux à coller
TCAP 30 20	30 x 20	27 x 17	3 CX de 10 x 20 ou 2 CX de 15 x 20
TCAP 30 225	30 x 22,5	27 x 19,5	2 CX de 15 x 22,5
TCAP 33 25	33,3 x 25	30 x 22	1 CX de 33,3 x 25
TCAP 30 30	30 x 30	27 x 27	4 CX de 15 x 15
TCAP 20 316	20 x 31,6	17 x 28,6	1 CX de 20 x 31,6
TCAP 40 316	40 x 31,6	37 x 28,6	2 CX de 20 x 31,6
TCAP 30 40	30 x 40	27 x 37	4 CX de 15 x 20
TCAP 33 33	33 x 33	30 x 30	9 CX de 10,8 x 10,8
TCAP 40 20	40 x 20	37 x 17	4 CX de 10 x 20 cm ou 2 CX de 20 x 20
TCAP 40 25	40 x 25	37 x 22	2 CX de 20 x 25
TCAP 40 40	40 x 40	37 x 37	4 CX de 20 x 20

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- ① Cadre dormant en acier galvanisé. Epaisseur : 15/10.
- ② Grille permettant une fixation rapide, fiable et définitive.
- ③ 4 vis de réglage de planéité.
- ④ Support à carreler.
- ⑤ Hauteur : 5 mm.
- ⑥ Épaisseur : 15 mm.
- ⑦ Ressort de maintien.
- ⑧ Crochet et rivet.
- ⑨ Pattes dentées pour réglage de la tension du ressort.



système d'ouverture



## LA POSE

- ① Créer une ouverture aux dimensions de la trappe choisie
- ② Encoller derrière la grille du haut et du bas
- ③ Encastrer dans l'ouverture

Habillage de la baignoire

