


# FIX-RING® l'original

## FIXATION DE GAINES ET TUBES




pour tube multicouche isolé

**NOUVEAU**  
Ø 40 et Ø 45




FIX-RING®	Ø (mm)	Référence	Condt	Surcondt
SIMPLE	14	A300030	Boîte de 100	16 boîtes
	16	A300050	Boîte de 100	16 boîtes
	18	A300100	Boîte de 100	16 boîtes
	20	A300200	Boîte de 100	16 boîtes
	22	A300300	Boîte de 100	16 boîtes
	25	A300400	Boîte de 100	12 boîtes
	28	A300500	Boîte de 100	12 boîtes
	32	A300600	Boîte de 50	16 boîtes

- ▶ Percez, frappez, c'est fixé !
- ▶ Zone de frappe renforcée
- ▶ 100 % nylon - Polyamide 6



SIMPLE

FIX-RING®	Ø (mm)	Référence	Condt	Surcondt
DOUBLE	16	A301650	Boîte de 100	16 boîtes
	18	A301700	Boîte de 100	12 boîtes
	20	A301750	Boîte de 100	12 boîtes
	22	A301800	Boîte de 100	9 boîtes
	25	A301850	Boîte de 100	9 boîtes
	28	A301900	Boîte de 50	12 boîtes
	<b>NOUVEAU</b> 40	A301910	Boîte de 20	12 boîtes
	45	A301920	Boîte de 20	12 boîtes



DOUBLE



**NOUVEAU**


Ø 40 et Ø 45

Utilisation principale :  
pour relier la nourrice  
au générateur de chaleur



Ø 10

FIX-RING®	Ø (mm)	Référence	Condt	Surcondt
QUADRUPLE	20 - 22	A302500	Boîte de 50	12 boîtes
	25 - 26	A302600	Boîte de 50	9 boîtes



QUADRUPLE

Spécial pour  
les gaines  
arrivant au  
tableau