

PITON À BASCULE

CARACTÉRISTIQUE

Bascule livrée avec rondelle à cuvette.



APPLICATION

Fixation des tiges filetées sur les hourdis ou matériaux creux.

UTILISATION

Percer le support à l'aide d'un foret de diamètre 16 mm. Visser la tige filetée au piton à bascule puis l'insérer dans le trou. Fixer la rondelle à l'aide d'un écrou. Serrer l'écrou pour que la bascule ne puisse plus tourner. Vérifier la tenue mécanique de l'ensemble.

Référence de pose : DTU 58.1

Utilisation de tiges filetées de 6 mm.

CHARGE MAX

- 40 daN

CONDITIONNEMENT

- 100 pièces/boîte

RÉFÉRENCE

- 0110014

